



## Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 1255CHC-E



### Rendelési adatok

Rendelés száma	588700 1255CHC-E
GTIN	4059952534619
Árucikk kategória	54B

### Leírás

#### Kivitel:

Orrfűrészlapok **fémhez**. Precíz, egyenes vágások a leghosszabb élettartammal vastag acélprofiloknál vagy öntvény csöveknél. Ideális bontási munkákhoz.

#### Figyelem:

Keményfém fűrészlapok: Csökkentse a löketszámot, ingatás nélkül dolgozzon, használjon hűtőfolyadékot.

### Műszaki leírás

Vágástípus	Egyenes vágás, finom
Lemezvastagság (perforált lemez)	4-12 mm
Fogosztás	3 mm
Lap hossza	300 mm
Fűrészlap anyaga	Keményfém
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Fémprofil (nyitott)	< 250 mm
Lapok száma	1
Termék fajtája	Orrfűrész lap