


**Sarokmaró 90° MECH17, furattal, Ø D / Zeff: 80/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek  $a_e$  érhetőek el azonos fogásmélység  $a_p$  mellett.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	32 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	85 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	59 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 1704
Váltólapka ISO kód	BDMT 170408
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Effektív élek száma $Z_{eff}$	6
Vágóél Ø $D_c$	80 mm
Váltólapkák száma	24
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------