



Egyenes csiszoló akkus, Típus: M18FDGRB



Rendelési adatok

Rendelés száma	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 18 V / 5,0 Ah akkus egyenes csiszoló kefe nélküli POWERSTATE™ motorral.

- **REDLINK PLUS™ elektronika digitális túlterhelés elleni védelemmel a nagyobb teljesítmény érdekében.**
- **REDLITHIUM-ION™ akkumulátor külön cellafelügyelettel.**
- **Univerzális befogó a piacon kapható összes 6 és 8 mm-es tartozékokhoz.**
- **Nagyon karcsú kialakítású a kényelmesebb használat érdekében.**
- **A cserélhető porvédő rácsok védik a motort és növelik annak élettartamát.**
- **Orsónyak gumifelülettel az extra kényelemért.**
- **Ismételt bekapcsolás elleni védelem.**

Tartalom:

Töltőkészülék, 6 mm szorítópatron, 8 mm szorítópatron, 15 / 17 méretű villáskulcs, 2x porvédő rács, HD doboz.

Figyelem:

A hozzávaló tartalék akkumulátorok és tartozékok a 073811 cikkszámától találhatóak. Hozzávaló turbómarókat az 540200 cikkszámától talál. Hozzávaló csapos köszörűköveket az 550600 cikkszámától talál. Hozzávaló csapos polírozókat az 551850 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Súly	2 kg
Maximális szorítópatron Ø	6 - 8 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Fordulatszám-tartomány	27000 min ⁻¹
Energiaellátás	Akkus
Maximális tárcsa Ø	50 mm
Súly akkumulátorral együtt	2 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Gyártó jelölése	M18 FDGRB
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Termék fajtája	Egyenes csiszoló