

**CNMG 120404, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 120404 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 210 - 450 m/min

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	Cermet
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	210 - 450 m/min
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	PP

Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	CCX
Előtolás $f$	0,05 - 0,35 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz