

**CNMG 120408, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 210 - 450 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	PP
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	210 - 450 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	Cermet
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,8 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fő felhasználás	P
Minőség	CCX
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz