

**DNMG 150604, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250696 CCX |
| GTIN | 4960664900879 |
| Árucikk kategória | 25E |

Leírás

DNMG 150604 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 210 - 450 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Forgácstörő | PP |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Fő felhasználás | P |
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 210 - 450 m/min |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Bevonat | bevonattal |
| Szerszámananyag | Cermet |
| Előtolás f | 0,05 - 0,35 mm/ford, |
| Minőség | CCX |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |