

**TNMG 160404, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Bevonat	bevonattal
Minőség	CCX
Forgácstörő	PP
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás $f$	0,05 - 0,35 mm/ford,
Szerszámanyag	Cermet
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	210 - 450 m/min

Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz