

**DNMG 150608, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150608 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 210 - 450 m/min

**Műszaki leírás**

Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CCX
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás $f$	0,05 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	210 - 450 m/min
Szerszámanyag	Cermet
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	PP
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz