

**WNMG 080408, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Árucikk kategória	25E

Leírás

WNMG 080408 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,35 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 210 - 450 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PP
Szerszámanyag	Cermet
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	210 - 450 m/min
Bevonat	bevonattal

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Cserék / élek száma	6
Minőség	CCX
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz