

**CC.T 09T304, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 09T304 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,1 - 0,8 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 310 m/min

Műszaki leírás

Minőség	CCX
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 310 m/min
Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	PP
Fő felhasználás	P

Fogásmélység a_p	0,1 - 0,8 mm
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz