

**DC.T 070204, Minőség: CCX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260382 CCX
GTIN	4960664911561
Árucikk kategória	25E

Leírás

Műszaki leírás

Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Forgácstörő	PP
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,

Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Minőség	CCX
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 370 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz