

**VBMT 110308, Minőség: CCX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VBMT 110308 CCX Minőség: CCX

Forgácstörő: PP

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 140 - 300 m/min

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	VBMT110308
Szerszámanyag	Cermet
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 1 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 300 m/min
Cserék / élek száma	2

Sarokrídusz	0,8 mm
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PP
Minőség	CCX
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz