

**HOLEX**

**Öltözőszekrények ferde tetős felsőrésszel a fekete és fehér ruházat szétválasztásához, műanyag lábakkal és biztonsági forgóretesz zárral,  
Rekeszek száma: 2**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	949734 2
GTIN	4067263828822
Árucikk kategória	92S

## Leírás

### Kivitel:

Öltözőszekrény extra széles, osztott rekesszel a fekete és fehér ruházat szétválasztásához. Az egy részen belüli közfal az utcai- és a munkaruházat higiénikus szétválasztására szolgál. A két, egymás felé csukódó szárnyas ajtó egy zárral központilag zárható. Ajtók rombusz alakú szellőztető lyukakkal és címkekerettel. Fixen hegesztett felső polccal. Ruhaakasztó rúd 3 elcsúsztatható fogassal.

Műanyag lábakkal.

Biztonsági forgóretesz zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

### Szabvány:

**DIN 4547**

### Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

### Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

## Műszaki leírás

Magasság hátul	2180 mm
Szélesség	600 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1420 mm
Magasság elől	1950 mm
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység	328 - 530 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	2 × 240 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység	477 mm
Mélység	500 mm
Súly	42 kg
Polclap szélessége	298 mm
Polclap mélysége	477 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény