

**DNMG 150612, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Minőség	CA315
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	K
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,17 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 m/min
Forgácstörő	KG
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység a_p	0,5 - 3,6 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz