

**CNMG 120404, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CA315
Fő felhasználás	K
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	KG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 350 m/min
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	4

Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz