

**CNMG 120408, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	KG
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás	K
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Minőség	CA315
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 m/min

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz