

**DNMG 150608, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	K
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	KG
Bevonat	bevonattal
Minőség	CA315
Előtolás f	0,17 - 0,5 mm/ford,

Fogásmélység a_p

0,5 - 3,6 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz