

**SNMG 120408, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	K
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 m/min
Forgácstörő	KG
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Minőség	CA315
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm

Sarokrídusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz