

**WN.G 080404, Minőség: CA315**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Árucikk kategória	25E

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Forgácstörő	KG
Minőség	CA315
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	K

Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 350 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz