

**TNMG 160408, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	CA315
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	K
Fogásmélység a_p	0,5 - 3,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 m/min
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Forgácstörő	KG
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz