

**CC.T 09T304, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	GK
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	K
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	CA315
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz