

**WNMG 080412, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 m/min
Forgácstörő	KG
Tűrés	M
Sarokrádiusz	1,2 mm
Cserék / élek száma	6
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	K
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm

Minőség	CA315
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz