

**DC.T 11T308, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Minőség	CA315
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás	K
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	GK
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz