

**DC.T 11T304, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	M
Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Minőség	CA315
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	GK
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm

Fő felhasználás	K
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz