

**DCMT 070208, Minőség: CA315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Minőség	CA315
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	K
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Bevonat	bevonattal
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DCMT 070208
Forgácstörő	GK
Szerszámanyag	HM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz