

**CCMT 09T308 Wiper, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260100 PR1725
GTIN	4960664890729
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 09T308 Wiper PR1725 Minőség: PR1725

Forgácstörő: WP

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	WP

Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Minőség	PR1725
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Mellékfelhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz