

**CCMT 09T304 Wiper, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Minőség: PR1725

Forgácstörő: WP

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	WP
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	HM
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	M
Mellékfelhasználás	P
Minőség	PR1725
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz