

**CC.T 09T302, Minőség: PR1725****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260096 PR1725 |
| GTIN | 4960664923373 |
| Árucikk kategória | 25E |

Leírás

CC.T 09T302 PR1725 Minőség: PR1725
Forgácstörő: MFP-SKS
Tűrés: G
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Előtolás f | 0,03 - 0,2 mm/ford, |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c | 50 - 150 m/min |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Mellékfelhasználás | P |
| Szerszámanyag | HM |
| Bevonat | bevonattal |
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Minőség | PR1725 |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 200 m/min |
| Fő felhasználás | M |
| Tűrés | G |
| Váltólapka ISO kód | CCMT 09T302 |
| Forgácstörő | MFP-SKS |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |