

**CC.T 060204, Minőség: CA025P**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 060204 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: HQ
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Forgácstörő	HQ
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	CC.T 060202
Tűrés	M

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Minőség	CA025P
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,5 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz