

**CCMT 09T304 Wiper, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CCMT 09T304 Wiper CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: WP  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Bevonat	bevonattal
Tűrés	M
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm

Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	WP
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	CA025P
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz