

**CC.T 09T304, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 09T304 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: HQ

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Bevonat	bevonattal
Minőség	CA025P
Forgácstörő	HQ

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz