

**CCMT 09T308, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CCMT 09T308 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: HQ

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	CA025P
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	HQ
Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz