

**CC.T 09T304, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260196 CA025P
GTIN	4960664878130
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 09T304 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: GK
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Minőség	CA025P
Tűrés	M
Bevonat	bevonattal

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Forgácstörő	GK
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz