

**DC.T 070202, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 070202 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: HQ

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Tűrés	M
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	HQ
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Minőség	CA025P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz