

**DC.T 070204, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 070204 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: HQ
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Minőség	CA025P
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	HQ
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Tűrés	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz