

**CCMT 120404, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 120404 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: GK
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	GK
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404

Minőség	CA025P
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámananyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz