

**DCMX 070204 Wiper, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DCMX 070204 Wiper CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: WP  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	Keményfém
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	WP
Minőség	CA025P
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz