

**DCMX 11T304 Wiper, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DCMX 11T304 Wiper CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: WP  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	CA025P
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tűrés	M
Szerszámanyag	Keményfém
Forgácstörő	WP
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz