

**DC.T 11T302, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	CA025P
Tűrés	M
Forgácstörő	HQ
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	Keményfém

Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz