

**VBMT 160404, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VBMT 160404 CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: HQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	HQ
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Minőség	CA025P
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz