

**DCMT 070208, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Árucikk kategória	25E

Leírás

DCMT 070208 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: GK
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 330 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 330 m/min
Váltólapka ISO kód	DCMT070208
Minőség	CA025P
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácstörő	GK
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	Keményfém
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz