

**VBMT 110308, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VBMT 110308 CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: HQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CA025P
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2 mm
Cserék / élek száma	2
Forgácstörő	HQ
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	VBMT 110308
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz