

**DC.T 11T308, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DC.T 11T308 CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: GK  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	GK
Tűrés	M
Szerszámanyag	Keményfém
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	CA025P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DCMT11T308
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 330 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz