


**CNMG 120408, Minőség: PDL010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 PDL010 Minőség: PDL010
Forgácstörő: AH
Fogásmélység a_p : 1 - 3,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 200 - 600 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	1 - 3,5 mm

Fő felhasználás	N
Minőség	PDL010
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 - 600 m/min
Forgácstörő	AH
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz