


**CNMG 120404, Minőség: PDL010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120404 PDL010 Minőség: PDL010
Forgácstörő: AH
Fogásmélység a_p : 1 - 3,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 200 - 600 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Minőség	PDL010
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	AH
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	1 - 3,5 mm
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz