


**WN.G 080404, Minőség: PDL010**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 - 600 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	1 - 3,5 mm
Forgácstörő	AH
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	PDL010
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	G
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz