

melabo**Kétkorongos köszörűgép, 400 V, Típus: DSD200P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Kétkorongos köszörűgép köszörüléshez, élezéshez, sorjázáshoz és standard acélhuzal kefe használata esetén acél és fémek rozsdátlanításához. A beépített LED lámpa optimálisan világítja meg a munkaterületet. A maximálisan nyugodt járást és a tárcsa hosszú élettartamát a kiváló minőségű rögzítőkarima teszi lehetővé.

- **Szerszám nélküli állítható munkadarab felfekvők.**
- **A különösen erős kétkorongos köszörűgép háromfázisú motorral nagy terhelésekhez is alkalmas.**
- **Kétoldali szívócsatlakozó, alkalmas a gyakori csatlakozó karmantyúkhöz.**
- **Nagy, dönthető szerszámtartó praktikus V-horonnyal a hegesztőtűk élezéséhez.**
- **Acél és fémek csiszolásához, élezéséhez, sorjázásához és rozsdátlanításához.**
- **Acélhuzal körkefék használhatóak rozsdá eltávolításához.**
- **Beépített LED-es világítás a munkaterület optimális megvilágításához.**
- **Alacsony zaj- és rezgésszintű, karbantartásmentes indukciós motor.**
- **A kiváló minőségű rögzítőkarimáknak köszönhetően a tárcsák maximálisan nyugodt járásúak és hosszú élettartamúak.**
- **Újraindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után.**

Tartalom:

36 P és 60 N normál korund köszörűkorongok, szikravédő üvegek, munkadarab felfekvő és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló köszörűkorongokat az 596100 és a 568733 számtól talál.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	750 W
Köszörűkorong furat Ø H	32 mm
Súly	17,8 kg
Köszörűkorong szélessége T	25 mm
Maximális fordulatszám	2980 min ⁻¹
Gyártó jelölése	DSD 200 Plus
Csiszolótárcsa Ø D	200 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Kábelhossz	1,8 m
Névleges teljesítmény	400 V
Termék fajtája	Kétkorongos köszörűgép