

metabo**Akkus kézi körfűrész LiHD akkuval, Típus: KS18LTX66****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Erős, könnyű, akkus körfűrész az univerzális építőipari felhasználáshoz. Kompatibilis a vezetősínekkel.

- **Integrált LED-es munkalámpa a vágás helyének optimális megvilágításához.**
- **Az alumínium alaplap közvetlenül használható a Metabo, valamint a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti és más gyártók vezetősínjein.**
- **Egyszerű, pontos fejező vágások a Metabo KFS fejező sín (tartozék) egyszerű csatlakoztatásával.**
- **A nagy teljesítményű LiHD akkumulátorok és a Metabo kefe nélküli motor maximális erőt és hosszan tartó fűrészelést biztosítanak.**
- **A csatlakoztatott elszívó automatikus be-/kikapcsolása a CordlessControl segítségével (tartozékként kapható).**
- **A forgácskivető csomók minden munkahelyzetbe egyedileg elforgathatóak és reteszelvek.**
- **A 0° pozíció utánállítható a maximális vágási pontosság érdekében.**
- **Jól látható vágásjelző az előrajzolás utáni fűrészeléshez.**
- **Robusztus és hosszú élettartamú a présöntött alumínium fűrészháznak köszönhetően.**
- **Csúszásmentes, puha felületű markolatú a biztonságos megvezetés érdekében.**
- **Elszívási lehetőség univerzális porszívó csatlakoztatásával.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

2× LiHD akku, gyorstöltő készülék, metaBOX, keményfém körfűrészlap (18 fog), párhuzamos ütköző és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Fűrészlap furat Ø	20 mm
Gyártó jelölése	KS 18 LTX 66 BL
Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Maximális vágásmélység 45°	43 mm
Maximális fordulatszám	4800 min ⁻¹
Súly akkumulátorral együtt	4,5 kg
Súly akku nélkül	3,5 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Csomagolás	Metabox
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Fűrészlap Ø	165 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális vágásmélység 90°	66 mm