

metabo**Akkus fém körfűrész akku nélkül, Típus: MKS18LTX58****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Árucikk kategória	03D

Leírás**Kivitel:**

Erős, akkus fém kézi körfűrész forgácsgyűjtő dobozzal fémek hideg fűrészeléséhez. Kompatibilis a vezetősínekkel.

- **Kifutófék a maximális biztonság érdekében a fűrészlap gyors megállításával (< 1 mp).**
- **Csövek, profilok, csatornák, fémrácsok és lemezek gyors és precíz vágása. Szikra- és sorjamentes.**
- **Forgácsgyűjtő dobozzal a tiszta munkakörnyezetért.**
- **Robusztus fűrész présöntött alumínium védőburkolattal és nemesacélból készült alaplemezzel.**
- **Csekély súlyú és kompakt, ergonomikus kialakítású.**
- **A védőburkolatban ablakkal a precíz vágásokhoz.**
- **Fokozatmentes és szerszám nélküli vágási mélység beállítás mm és col skála szerint.**
- **Kényelmes fűrészlap csere az orsórögzítésnek köszönhetően.**
- **Fémrácsok, acél- és profillemezek pontos és egyenes vágása a vezetősínnek köszönhetően (tartozék).**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék nélkül, beleértve a keményfém körfűrészlapot fémhez (40 fogú), párhuzamos ütközőt, hatszögkulcsot és vezetősín adaptert.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Fűrészlap furat Ø	20 mm
Gyártó jelölése	MKS 18 LTX 58
Súly akkumulátorral együtt	3,7 kg
Maximális vágásmélység 90°	58 mm
Fűrészlap Ø	165 mm
Súly akku nélkül	2,8 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Fűrész