



Elektromos állandómágnesezta UniPower, Típus: 610UP



Rendelési adatok

Rendelés száma	382000 610UP
GTIN	
Árucikk kategória	38D

Leírás

Kivitel:

- Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
- Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.
- Menetes perselyek minden pólusban nagy szilárdságú anyagból.
- Robusztus a monoblokk szerkezetnek és az integrált póluslapok felhasználásának köszönhetően.

Előny:

- A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
- Zavaró megfogóelemektől mentes ötoldalas megmunkálás.
- A mozgató utak teljesen kihasználhatóak.
- Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
- Áramszünetre nem érzékeny.
- Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
- Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
- Csekély szerkezetmagasság
- Nagyon nagy tartóerők
- A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.

Felhasználás:

A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.

Tartalom:

ST200FA vezérlés 5 pólusú csatlakozóval, egy mágnesasztal vezérléséhez.

Opcionális tartozék:

Pólushosszabbítók 382010 sz.

Figyelem:

Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!

Az áramkábel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. **Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.**

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Szélesség	560 mm
Hossz	970 mm
Pólusosztás	62 mm
Max. tartóerő	362 kN
Súly	192 kg
Magasság	51 mm
Pólusszám	60
Termék fajtája	Mágnesasztal

Tartozék

Pólushosszabbítók elektromos állandómágnes asztalhoz UniPower Típus PFR	382010 PFR
Pólushosszabbítók elektromos állandómágnes asztalhoz UniPower Típus PMQ	382010 PMQ